

## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

### **P 6150**

***Pouzdro pro přístroj REVEXmax***



Pouzdro P 6150 slouží k ochraně při práci a k transportu přístroje REVEXmax a bezdrátové čtečky čárových kódů P 9011 (obr. 1).



obr. 1

Vložte přístroj do pouzdra a zajistěte jej pojistným putkem upevněným kolem jeho síťového přívodu (obr. 2).



obr. 2

Pokud s přístrojem nepracujete, lze stočenou síťovou šňůru zasunout do kapsy víka pouzdra, víko zavřít, zajistit suchým zipem a celé pouzdro uzavřít postranními zipy (obr. 3).



obr. 3

Přístroj v pouzdře je možno při práci nosit zavěšený na krku. Odepnete z popruhu krátké upínací řemínky a připnete je do druků, které jsou umístěny po obou bocích pouzdra. Přístroj potom zůstane ve vodorovné poloze i po zavěšení na krk (obr. 4).



obr. 4